

## ZN109ZP - Connecteur de cordon 90° 1/2" en acier (zingué), plage de cordon .500-.625, marron

Par Killark

No de catalogue [ZN109ZP](#)

Connecteur de cordon à 90° en acier (zingué) 1/2", plage de cordon .500-.625, marron.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Le passe-fil en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité.
- L'anneau de rétention en nylon incorpore une conception de splithinge pour éviter le frottement et fournir une décharge de traction, ainsi qu'un code couleur pour l'identification de la taille.
- Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques utilisés dans la fabrication, y compris les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs.
- L'écrou en acier usiné et le corps en fonte malléable permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans craindre de dénuder les filets.

### Général

Numéro de catalogue	ZN109ZP
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argent</li><li>• Argent</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacteur le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Acier
Série	Série Z
Type	
CUP	783936120997

### Dimensions

Dimensions	1.65 in x 0.55 in x 2.38 in
Poids brut avec emballage	0.35
Hauteur	2.38 in
Taille du moyeu	1/2"
Longueur	1.65 in
Largeur	0.55 in

### Chef d'orchestre

Gamme de câbles	.500 - .625 in
-----------------	----------------

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Nema Rating	4, 4X, 12, 13
Numéro de dossier UL	E22698

### Logistique

Quantité de cartons	15
---------------------	----

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Spécifications - ZN109ZP](#)  
[Spécifications - Z Series Cord Connectors Specification Sheet](#)  
[Spécifications - ZN109ZP](#)