

ZN208ZP - Connecteur de cordon 3/4" en acier (zingué) à 90°, plage de cordon .375-.500, bleu

Par Killark

No de catalogue [ZN208ZP](#)

Connecteur de cordon 90° en acier (zingué) 3/4", plage de cordon .375-.500, bleu.



*Image représentative

Caractéristiques

- Le passe-fil en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité.
- L'anneau de rétention en nylon incorpore une conception de splithinge pour éviter le frottement et fournir une décharge de traction, ainsi qu'un code couleur pour l'identification de la taille.
- Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques utilisés dans la fabrication, y compris les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs.
- L'écrou en acier usiné et le corps en fonte malléable permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans craindre de dénuder les filets.

Général

Numéro de catalogue	ZN208ZP
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Argent• Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacteur le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Acier
Série	Série Z
Type	
CUP	783936121000

Dimensions

Dimensions	1,88 po x 0,56 po x 2,9 po
Poids brut avec emballage	0.55
Hauteur	2.9 in
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	1.88 en
Largeur	0,56 en

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	.375 - .500 in
-----------------	----------------

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Nema Rating	4, 4X, 12, 13
Numéro de dossier UL	E22698

Logistique

Quantité de cartons	15
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - ZN208ZP](#)
[Spécifications - Z Series Cord Connectors Specification Sheet](#)
[Spécifications - ZN208ZP](#)