

ZS209CR-EX-MG - Connecteur de cordon en nylon 3/4", droit avec poignée en maille, plage de cordon .500-.625, marron

Par Killark

No de catalogue [ZS209CR-EX-MG](#)

Connecteur de cordon en nylon 3/4", droit avec poignée en maille, plage de cordon .500-.625, marron.



*Image représentative

Caractéristiques

- Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
- La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité.
- Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs de cordons métalliques.
- Les poignées en treillis en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.

Général

Numéro de catalogue	ZS209CR-EX-MG
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Black, Gray• Gris-Noir
Code couleur	Marron
Gamme de cordons	.500-.625,
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Nylon
Série	Série Z EX
Type	
CUP	783936996578

Dimensions

Dimensions	2 po x 1 po x 2 po
Poids brut avec emballage	0.14
Hauteur	2 en
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	2 en
Largeur	1 dans

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Facteur de puissance	0.9

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	.500 - .625 in
-----------------	----------------

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Cote(s) de dangerosité	Convient aux applications en zone dangereuse lorsque l'installation est conforme aux articles 501.10(b) (Classe I, Division 2) ou 502.10, 503.10 et 505.15 (Classe I, Zone 2) du NEC.
Numéro de dossier UL	E22698

Documentation

- [Spécifications - ZS209CR-EX-MG](#)
- [Spécifications - Z Series Increased Safety Nylon Cord Connectors Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ZS209CR-EX-MG](#)