

ZS311-EX-MG - Connecteur de cordon 1" en aluminium, droit avec poignée en maille, gamme de cordons .750-.875, violet

Par Killark

No de catalogue [ZS311-EX-MG](#)

Connecteur de cordon en aluminium 1", droit avec poignée en maille, plage de cordon .750-.875, violet.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion.
- L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides
- Les poignées en treillis en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.

Général

| | |
|-------------------------|---|
| Numéro de catalogue | ZS311-EX-MG |
| Couleur | <ul style="list-style-type: none">• Argent• Argent |
| Code couleur | Pourpre |
| Gamme de cordons | .750-.875, |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Naturel |
| Matériau | Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %) |
| Série | Série Z EX |
| Type | |
| CUP | 783936996882 |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 1,81 po x 0,71 po x 1,6 po |
| Poids brut avec emballage | 0.1 |
| Hauteur | 1.6 in |
| Taille du moyeu | 1" |
| Longueur | 1.81 in |
| Largeur | 0,71 pouce |

Chef d'orchestre

Gamme de câbles .750 - .875 in

Certifications et conformité

| | |
|------------------------|---|
| Numéro de dossier CSA | LR73478 |
| Cote(s) de dangerosité | Convient aux applications en zone dangereuse lorsque l'installation est conforme aux articles 501.10(b) (Classe I, Division 2) ou 502.10, 503.10 et 505.15 (Classe I, Zone 2) du NEC. |
| Numéro de dossier UL | E22698 |

Logistique

Quantité de cartons 5

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - ZS311-EX-MG](#)
[Spécifications - Z Series Increased Safety Aluminum Cord Connectors Specification Sheet](#)
[Spécifications - ZS311-EX-MG](#)