

## ZS620 - 2" Aluminium Cord Connector, Cord Range 1.750- 1.875,

Par Killark

No de catalogue [ZS620](#)

Connecteur de cordon en aluminium 2", Gamme de cordon 1.750- 1.875,.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- La construction en aluminium résiste à la corrosion
- L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
- L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur

### Général

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | ZS620                                                                     |
| Couleur                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Argent</li><li>• Argent</li></ul> |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                                                    |
| Type de finition        | Naturel                                                                   |
| Matériau                | Sans aluminium ni cuivre<br>(moins de 4/10 de 1 %)                        |
| Série                   | Série Z                                                                   |
| Type                    |                                                                           |
| CUP                     | 783936973876                                                              |

### Dimensions

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Dimensions                | 3,25 in x 0,8 in x 2,2 in |
| Poids brut avec emballage | 1.62                      |
| Hauteur                   | 2,2 pouces                |
| Taille du moyeu           | 2"                        |
| Longueur                  | 3.25 in                   |
| Largeur                   | 0,8 pouce                 |

### Chef d'orchestre

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Gamme de câbles | 1.750 - 1.875 in |
|-----------------|------------------|

### Certifications et conformité

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Numéro de dossier CSA | LR73478       |
| Nema Rating           | 4, 4X, 12, 13 |
| Numéro de dossier UL  | E22698        |

### Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 5 |
|---------------------|---|

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Spécifications - ZS620](#)  
[Spécifications - Z Series Cord Connectors Specification Sheet](#)  
[Spécifications - ZS620](#)