


# HUBBELL

## Premise Wiring

### Câble, SPEEDGAIN, Cat 5e, Riser, Reelex, 400Mhz, Vert

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [C5EPRRGN](#)



Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Riser/REELEX, Vert.

#### Général

Numéro de catalogue	C5EPRRGN
La construction	L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Taux de transfert de données	1GbE
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable
Matière - Veste	PVC
Température nominale	De -20oC à +50oC (de -4oF à +122oF)
CUP	662620201313

#### Caractéristiques électriques

Impédance	100
-----------	-----

#### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#24 AWG
Type de conducteur	Cuivre nu solide
Couleur Nema	Vert
Paires ou conducteurs	4-Pair

#### Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

#### Documentation

[Spécifications - C5EPRRGN](#)



Une marque Hubbell