


HUBBELL

Premise Wiring

Copper Solutions, Cable, NEXTSPEED, 10GBE, Plenum Rated, Spool, Blue

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [C6ASPB](#)



Copper Solutions, Cable, NEXTSPEED, 10GBE, Plenum Rated, Spool, Blue.

Général

Caractéristiques du câble	Plénum
Numéro de catalogue	C6ASPB
La construction	L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Taux de transfert de données	10GbE
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6A Câble UTP
Matière - Veste	PVC à faible dégagement de fumée
Température nominale	De -20oC à +50oC (de -4oF à +122oF)
Type	UTP
CUP	662620201924

Caractéristiques électriques

Capacités	5.6 nF/100 mètres @ 1 kHz
Impédance	100

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#23 AWG
Type de conducteur	Cuivre nu solide
Couleur Nema	Bleu
Paires ou conducteurs	4-Pair

Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM E4 CatalogPage](#)
[Spécifications - C6ASPB](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-C6ASPB-SPEC-FR | REV 7/2024