


# HUBBELL

## Premise Wiring

### Copper Solutions, Cable, NEXTSPEED, 10GBE, Riser Rated, Spool, Green

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [C6ASRGN](#)



Copper Solutions, Cable, NEXTSPEED, 10GBE, Riser Rated, Spool, Green.

#### Général

Numéro de catalogue	C6ASRGN
La construction	L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Taux de transfert de données	10GbE
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6A Câble UTP
Matière - Veste	PVC
Température nominale	De -20oC à +50oC (de -4oF à +122oF)
CUP	662620202013

#### Caractéristiques électriques

Capacités	5.6 nF/100 mètres @ 1 kHz
Impédance	100

#### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#23 AWG
Type de conducteur	Cuivre nu solide
Couleur Nema	Vert
Paires ou conducteurs	4-Pair

#### Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

#### Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)  
[Page du catalogue - PREM E4 CatalogPage](#)  
[Spécifications - C6ASRGN](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-C6ASRGN-SPEC-FR | REV 7/2024