


# HUBBELL

## Premise Wiring

### Copper Solutions, Cable, Cat6 Enhanced, Riser Rated, Spool, Orange

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [C6ESROR](#)



Câble, NEXTSPEED 6E/550MHz, Riser/Spool, Orange.

#### Général

Numéro de catalogue	C6ESROR
La construction	L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Taux de transfert de données	1GbE, 10GbE limité
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 Câble UTP
Matière - Veste	PVC
Température nominale	De -20oC à +50oC (de -4oF à +122oF)
CUP	662620288000

#### Caractéristiques électriques

Capacités	5.6 nF/100 mètres @ 1 kHz
Impédance	100

#### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#23 AWG
Type de conducteur	Cuivre nu solide
Couleur Nema	Orange
Paires ou conducteurs	4-Pair

#### Logistique

Quantité de cartons	2000
---------------------	------

#### Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)  
[Page du catalogue - PREM E5 CatalogPage](#)  
[Spécifications - C6ESROR](#)



Une marque Hubbell