


HUBBELL

Premise Wiring

Copper Solutions, Cable, Cat6, Foil Twisted Pair, 10 Gig, Riser Rated, Spool, Blue

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue C6FTPSRB



Copper Solutions, Cable, Cat6, Foil Twisted Pair, 10 Gig, Riser Rated, Spool, Blue.

Général

Numéro de catalogue	C6FTPSRB
La construction	L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Taux de transfert de données	1GbE, 10GbE limité
Type de bouclier anti-débris	Ruban adhésif
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 Câble FTP
Matière - Veste	PVC à faible dégagement de fumée
Température nominale	De -20oC à +50oC (de -4oF à +122oF)
CUP	662620288154

Caractéristiques électriques

Impédance	100
-----------	-----

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#23 AWG
Type de conducteur	Cuivre nu solide
Couleur Nema	Bleu
Paires ou conducteurs	4-Pair

Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM E10 Catalog Page](#)
[Spécifications - C6FTPSRB](#)



Une marque Hubbell