


# HUBBELL

## Premise Wiring

### Copper Solutions, Cable, Cat6, Foil Twisted Pair, 10 Gig, Riser Rated, Spool, White

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [C6FTPSRW](#)



Copper Solutions, Cable, Cat6, Foil Twisted Pair, 10 Gig, Riser Rated, Spool, White.

#### Général

Numéro de catalogue	C6FTPSRW
La construction	L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Taux de transfert de données	1GbE, 10GbE limité
Type de bouclier anti-débris	Ruban adhésif
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 Câble FTP
Matière - Veste	PVC à faible dégagement de fumée
Température nominale	De -20oC à +50oC (de -4oF à +122oF)
CUP	662620288130

#### Caractéristiques électriques

Impédance 100

#### Chef d'orchestre

Taille du conducteur #23 AWG  
Type de conducteur Cuivre nu solide  
Couleur Nema Blanc  
Paires ou conducteurs 4-Pair

#### Logistique

Quantité de cartons 1000

#### Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)  
[Page du catalogue - PREM E10 Catalog Page](#)  
[Spécifications - C6FTPSRW](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-C6FTPSRW-SPEC-FR | REV 7/2024