

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre



Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [DFPCLCLCE1MM](#)

Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre.

Général

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Catalog Number | DFPCLCLCE1MM |
| Couleur | Aqua |
| Indicateur EU RoHs | Yes |
| Isolation | PVC |
| Matériau | Glass Fiber |
| Températures nominales | 0 Degrees C to 75 Degree C |
| Type d'article | OptiChannel Fiber Patch Cords |
| Type de connecteur | LC to LC |
| UPC | 662620200408 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|----------------|
| Longueur (mètres) | 1 m |
| Portée | 6 |
| Taille de l'afficheur | 50 Micron, OM3 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------|---------|
| Connectivité | Plug-In |
|--------------|---------|

Lié au conducteur

| | |
|---------------|-----------|
| Mode | OM3, MM |
| Type de fibre | Plenum |
| Type de fils | Multimode |

Logistique

| | |
|---------------------------|----|
| Quantité dans l'emballage | 25 |
|---------------------------|----|



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-DFPCLCLCE1MM-SPEC-FR | REV 7/2024