

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres



Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [DFPCSTSCD2MM](#)

Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres.

Général

Catalog Number	DFPCSTSCD2MM
Couleur	Orange
Indicateur EU RoHs	Yes
Isolation	PVC
Matériau	Glass Fiber
Températures nominales	0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article	OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur	ST to SC
UPC	662620821931

Dimensions

Longueur (mètres)	2 m
Portée	6
Taille de l'afficheur	50 Micron, OM2

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-In
--------------	---------

Lié au conducteur

Mode	OM2, MM
Type de fibre	Plenum
Type de fils	Multimode

Logistique

Quantité dans l'emballage	50
---------------------------	----



Une marque Hubbell