

Fibre, Pigtail, Bundle, FC-Multi
Mode, 12-Fibre Strands, OM2 Fiber,
3 Meter Length

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FPBKR12FC2M](#)

Fibre, Pigtail, Bundle, FC-Multi Mode, 12-Fibre Strands, OM2
Fiber, 3 Meter Length.

Général

Numéro de catalogue	FPBKR12FC2M
Type de connecteur	FC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Fibre Bundle Pig Tail
Matériau	Fibre de verre
Température nominale	0 degré C à 75 degrés C
CUP	662620306520

Dimensions

Taille de l'affichage	OM2
Longueur (mètres)	3 m
Pitch	12

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

Chef d'orchestre

Type de fibre	Élevateur
Mode	OM2
Nombre de fibres	12
Type de fil	Multimode

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Spécifications - FPBKR12FC2M](#)

