

HUBBELL

Premise Wiring

Fibre, Pigtail, Bundle, LC-Multi Mode, 12-Fibre Strands, OM4 Fiber, 3 Meter Length

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FPBKR12LC4M](#)



Fibre, Pigtail, Bundle, LC-Multi Mode, 12-Fiber Strands, OM4 Fiber, 3 Meter Length.

Général

Atténuation	.75dB Par fin
Type de bateau	Boîtier de décharge de traction standard
Numéro de catalogue	FPBKR12LC4M
Type de connecteur	LC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Pigtails LC-MM
Matériau	Fibre de verre
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	LC-MM, 12F, OM4
Température nominale	TIA 568-C.3
CUP	662620306315

Dimensions

Taille de l'affichage	50 microns
Longueur (mètres)	3 m
Diamètre extérieur	0.2
Pitch	12

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

Chef d'orchestre

Type de conducteur	Verre
Type de fibre	Élevateur
Mode	OM4
Nombre de fibres	12
Wire Size	50 microns
Type de fil	Multimode

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Spécifications - FPBKR12LC4M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-FPBKR12LC4M-SPEC-FR | REV 7/2024