

HUBBELL

Premise Wiring

Fibre optique Pigtail, LC Single Mode, 10GbE, longueur 3 mètres

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FPLCE3MM](#)



Fiber Optic Pigtail, LC Single Mode, 10GbE, 3 Meter Length.

Général

Número de catalogue	FPLCE3MM
Couleur	
Type de connecteur	LC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	OptiChannel Fiber Pigtails, simples et groupés
Matériau	Fibre de verre
Température nominale CUP	0 degré C à 75 degrés C 662620200354

Dimensions

Taille de l'affichage	50 microns, OM3
Longueur (mètres)	3 m
Pitch	6

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

Chef d'orchestre

Mode	OM3, MM
Type de fil	Multimode

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Brochures - Fiber Connectivity Product Guide](#)
[Spécifications - FPLCE3MM](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-FPLCE3MM-SPEC-FR | REV 7/2024