

Fibre optique, Pigtail, LSZH, LC,
50Micron, 125 Multi Mode, OM4, 3
Meter Length

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FPLCF3MM](#)

Fibre optique, Pigtail, LSZH, LC, 50Micron, 125 Multi Mode, OM4,
3 Meter Length.

Général

Numéro de catalogue	FPLCF3MM
Couleur	
Type de connecteur	LC
Matériaux de construction - Principaux	Fibre de verre
Isolation	PVC
Taille	OM4
Sous marque	Produits en fibre optique
Température nominale	0 degré C à 75 degrés C
Type	OptiChannel Fiber Pigtails, simples et groupés
CUP	662620312897

Dimensions

Longueur (mètres)	3 m
-------------------	-----



Chef d'orchestre

Mode	OM4, MM
Type de fil	Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	TIA 568C.4
--------------------------	------------

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Brochures - Fiber Connectivity Product Guide](#)
[Spécifications - FPLCF3MM](#)