

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Fiber Optic Pigtail, LC Single Mode, 3) Meter Length

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [FPLCS3SM](#)



Fiber Optic Pigtail, LC Single Mode, Three Meter.

#### Général

Número de catalogue	FPLCS3SM
Couleur	
Type de connecteur	LC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	OptiChannel Fiber Pigtails, simples et groupés
Matériau	Fibre de verre
Température nominale	0 degré C à 75 degrés C
CUP	662620846064

#### Dimensions

Taille de l'affichage	SM, OS2
Longueur (mètres)	3 m
Pitch	6

#### Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

#### Chef d'orchestre

Mode	OS2, SM
Type de fil	monomode

#### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

#### Documentation

[Brochures - Fiber Connectivity Product Guide](#)  
[Spécifications - FPLCS3SM](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-FPLCS3SM-SPEC-FR | REV 7/2024