

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [FSPLCQS6Y](#)

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24 fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune.



#### Caractéristiques

Qualité supérieure et conception haute performance

#### Général

Type d'adaptateur	LC Quad
Numéro de catalogue	FSPLCQS6Y
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Divers
Conditions environnementales	
Type d'article	6) LC Quad
Matériau	Bronze phosphoreux
Matériau - Matériel de montage	Snap-In
Nombre de ports	24
Répétabilité	0,2 dB
Durée de vie	500 accouplements
Mono/multimode	SM/MM
Température nominale	De -40°C à 85°C
CUP	662620211534

#### Dimensions

Taille de l'affichage	5.1" X 1.1"
-----------------------	-------------

#### Caractéristiques électriques

Connectivité	Réceptacle
Perte d'insertion	0,30 dB
Perte de retour	55

#### Chef d'orchestre

Taille de la fibre	125 Micron
Type de fibre	Multimode

#### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>TIA-568-C.3</li><li>TIA-604-FOCIS</li></ul>
--------------------------	---

#### Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

#### Documentation

[Spécifications - FSPLCQS6Y](#)



Une marque Hubbell