

Adaptateur panneau fibre optique, 12-fibres, 6) SC Duplex, gaines en bronze phosphoreux, noir

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FSPSCDM6BK](#)

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, gaines en bronze phosphoreux.



Caractéristiques

- Qualité supérieure et conception haute performance

Général

Type d'adaptateur	SC Duplex
Numéro de catalogue	FSPSCDM6BK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Divers
Conditions environnementales	
Type d'article	6) SC Duplex
Matériau	Bronze phosphoreux
Matériau - Matériel de montage	Snap-In
Nombre de ports	12
Répétabilité	0,2 dB
Durée de vie	500 accouplements
Mono/multimode	MM
Température nominale	De -40°C à 85°C
CUP	662620103709

Dimensions

Taille de l'affichage	5.1" X 1.1"
-----------------------	-------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Réceptacle
Perte d'insertion	0,30 dB
Perte de retour	26

Chef d'orchestre

Taille de la fibre	125 Micron
Type de fibre	Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• TIA-568-C.3• TIA-604-FOCIS
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

[Spécifications - FSPSCDM6BK](#)