

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, vert, 5'.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC5EGN05](#)



Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, vert, 5'.

Caractéristiques

- Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
- Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
- Assurance Gigabit
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC5EGN05
Couleur	Vert
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Per TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620234724

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	5 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV
------------------	------------

Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component• ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component
-------------------------	---



Une marque Hubbell