

HUBBELL

Premise Wiring

Copper Solutions, Patch Cords, SPEEDGAIN, Cat 5e, Slim, 15' Length, Green

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC5EGN15](#)

Copper Solutions, Patch Cords, SPEEDGAIN, Cat 5e, Slim, 15' Length, Green.



Caractéristiques

- Composant vérifié de catégorie 5E dépassant les limites de la TIA
- Fiche optimisée pour les ports de commutation à haute densité
- Assurance Gigabit
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Performance

- Mécanique - Résistance à la traction du câble à la prise - 20+ lbs.
- Mécanique - Cycles d'accouplement - plus de 2000

Général

Atténuation	.1dB
Type de bateau	PVC
Numéro de catalogue	HC5EGN15
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de raccordement
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	RJ45
Température nominale	Par TIA
Type	Standard
CUP	662620234755

Dimensions

Longueur	15 pieds
Diamètre extérieur	0.218

Caractéristiques électriques

Tension Rating	300V AC kV
----------------	------------

Chef d'orchestre

Brins de conducteurs	Échoué
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	8 conducteurs
Wire Size	#24 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Composant ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Catégorie 5E• ISO 11801/60603-7-41 Composant de catégorie 5E
--------------------------	--

Documentation

[Spécifications - HC5EGN15](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-HC5EGN15-SPEC-FR | REV 7/2024