

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Copper Solutions, Patch Cords, SPEEDGAIN, Cat 5e, Slim, 1' Length, Gray

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [HC5EGY01](#)

Copper Solutions, Patch Cords, SPEEDGAIN, Cat 5e, Slim, 1' Length, Gray.



#### Caractéristiques

- Composant vérifié de catégorie 5E dépassant les limites de la TIA
- Fiche optimisée pour les ports de commutation à haute densité
- Assurance Gigabit
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

#### Général

Atténuation	.1dB
Type de bateau	PVC
Numéro de catalogue	HC5EGY01
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de raccordement
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	RJ45
Température nominale	Par TIA
Type	Standard
CUP	662620234939

#### Dimensions

Longueur	1 pied
Diamètre extérieur	0.218

#### Caractéristiques électriques

Tension Rating	300V AC kV
----------------	------------

#### Chef d'orchestre

Brins de conducteurs	Échoué
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	8 conducteurs
Wire Size	#24 AWG

#### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Satisfait et dépasse les normes ANSI/TIA
--------------------------	--

#### Documentation

[Spécifications - HC5EGY01](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-HC5EGY01-SPEC-FR | REV 7/2024