

HUBBELL

Premise Wiring

Copper Solutions, Cordons de raccordement, NEXTSPEED, Cat 6, étroit, longueur 1', noir

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC6BK01](#)

Copper Solutions, Cordons de raccordement, NEXTSPEED, Cat 6, étroit, longueur 1', noir.



Caractéristiques

- Composant de catégorie 6 vérifié par un tiers
- Fiche optimisée pour les ports de commutation à haute densité
- Support TSB-155 10 Gig
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Performance

- Mécanique - Résistance à la traction du câble à la prise - 20+ lbs.
- Mécanique - Cycles d'accouplement - plus de 2000

Général

Atténuation	.1dB
Type de bateau	PVC
Numéro de catalogue	HC6BK01
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de raccordement
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	RJ45
Température nominale	Par TIA
Type	Standard
CUP	662620231716

Dimensions

Longueur	1 pied
Diamètre extérieur	0.218

Caractéristiques électriques

Tension Rating	300V AC kV
----------------	------------

Chef d'orchestre

Brins de conducteurs	Échoué
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	8 conducteurs
Wire Size	#24 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Composants de catégorie 6 ANSI/TIA/EIA-568-C.2• ISO 11801/60603-7-41 Composant de catégorie 6
--------------------------	--

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM D5 CatalogPage](#)
[Spécifications - HC6BK01](#)



Une marque Hubbell