

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, vert, 15'.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC6GN15](#)



Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, vert, 15'.

Caractéristiques

- Composant Catégorie 6 vérifié par une tierce partie
- Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
- Support TSB-155 10 Gig
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC6GN15
Couleur	Vert
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Per TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620232225

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	15 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV
------------------	------------

Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component• ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component
-------------------------	---

Logistique

Quantité dans l'emballage	12
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - PREM D5 CatalogPage](#)
[Catalogs - Premise Wiring Catalog](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-HC6GN15-SPEC-FR | REV 7/2024