

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Cordons de raccordement en fibre optique, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 8 mètres de longueur, Aqua

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [HDPCLC50G4M8](#)

Cordons de raccordement en fibre optique, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 8 mètres de longueur, Aqua.



#### Général

Numéro de catalogue	HDPCLC50G4M8
Couleur	
Type de connecteur	LC à LC
Matériaux de construction - Principaux	Fibre de verre
Isolation	PVC
Taille	50 microns, OM4
Sous marque	Produits en fibre optique
Température nominale	0 degré C à 75 degrés C
Type	Cordons de raccordement fibre OptiChannel
CUP	662620309132

#### Dimensions

Longueur	26,2 pieds
Longueur (mètres)	8 m

#### Chef d'orchestre

Type de fibre	OM4
Type de fil	Multimode

#### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	EIA/TIA-455/-604
--------------------------	------------------

#### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

#### Documentation

[Spécifications - HDPCLC50G4M8](#)



Une marque Hubbell