

# HUBBELL

## Premise Wiring

### #4 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [HGBL04D1](#)



#4 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet.

#### Général

Type de trou de boulon	Double
Numéro de catalogue	HGBL04D1
Isolation	Non isolée
Type d'article	Cosses à compression
Matériau	Cuivre étamé
Taille	1/4" OD, 5/8" espacé
Sous marque	Mise à la terre et à la masse
Type	Cosses
CUP	662620618968

#### Dimensions

Courbe (degrés)	180 °
-----------------	-------

#### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#4 AWG
----------------------	--------

#### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>TIA-607 Compliant</li><li>cULus Listed</li></ul>
--------------------------	--

#### Documentation

[Spécifications - HGBL04D1](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-HGBL04D1-SPEC-FR | REV 7/2024