

#6 AWG, double trou, 1/4" ID
espacé de 5/8", coude à 90 degrés,
1 paquet

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HGBL06DN1](#)

#6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", coude à 90 degrés, 1 paquet.

Général

Type de trou de boulon	Double
Numéro de catalogue	HGBL06DN1
Isolation	Non isolée
Type d'article	Cosses à compression
Matériau	Cuivre étamé
Taille	1/4" OD, 5/8" espacé, 90 Deg
Sous marque	Mise à la terre et à la masse
Type	Cosses
CUP	662620619392

Dimensions

Courbe (degrés)	90 °
-----------------	------



Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#6 AWG
----------------------	--------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	- TIA-607 Compliant - cULus Listed
--------------------------	--

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM P5 CatalogPage](#)
[Spécifications - HGBL06DN1](#)