

**Composants de l'armoire, barrette
d'alimentation, montage en rack
19", 10 prises arrière, fiche NEMA 5-
15R, 15A/120V, encastrée,
protection contre les surtensions**



Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [MCCPSS19](#)

Barrette d'alimentation pour armoire, montage en rack 19", 10
prises arrière, fiche NEMA 5-15R, 15A/120V, encastrée.

Général

Numéro de catalogue	MCCPSS19
Couleur	
Matériaux de construction - Principaux	Acier
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	15A 125V
Matériau	Acier, laminé à froid
Type de réceptacle	NEMA 5-15R
Plage de détection	19 IN
Sous marque	Distribution de l'énergie
Type	Montage en rack
CUP	662620787626

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	120 V
Tension nominale Description	120 V

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL
--------------------------	----

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	96

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Littérature - ENTERPRISE AND DATA CENTER POWER SOLUTIONS Basic and Intelligent Power Distribution](#)
[Page du catalogue - PREM Q5 CatalogPage](#)