

HUBBELL

Premise Wiring

Composants de l'armoire, Bloc d'alimentation, montage en rack 19", 4 prises avant, 4 prises arrière, fiche NEMA 5-15R, 15A/120V, encastré



Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [MCCPSS19TS](#)

Composants de l'armoire, Bloc d'alimentation, montage en rack 19", 4 prises avant, 4 prises arrière, fiche NEMA 5-15R, 15A/120V, encastré.

Général

Numéro de catalogue	MCCPSS19TS
Couleur	
Matériaux de construction - Principaux	Acier
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	15A 125V
Type de réceptacle	NEMA 5-15R
Plage de détection	19 IN
Sous marque	Distribution de l'énergie
Type	Montage en rack
CUP	662620802770

Dimensions

Profondeur	5.25
Épaisseur	0.0781

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 V
Tension nominale Description	120 V

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL
--------------------------	----

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-MCCPSS19TS-SPEC-FR | REV 7/2024