

HUBBELL

Premise Wiring

Net Select, Module, Multi Paire, Cordon Patchable, Multi Mode

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [NSOMTM24](#)

Net Select, Module, Multi Pair, Patchable Cord, Multi Mode.



Caractéristiques

- Conforme à la norme FCC Part 68
- Tous les modules de données et de téléphone sont câblés en 568A
- Fabriqué en plastique résistant aux chocs

Général

Numéro de catalogue	NSOMTM24
Contact	Bronze phosphoreux
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Intégrale
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Patchable Telcom Multip
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Style	Télécommunications
Température nominale	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Type	Télécommunications
CUP	883778500411

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
Résistance des contacts	Par TIA
Perte d'insertion	Par TIA

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Conforme à la norme FCC Part 68• Conforme à la directive RoHS• Homologué UL et cUL
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM V7 CatalogPage](#)
[Spécifications - NSOMTM24](#)