

Cordon de brassage, Cat 5e,
110/110, jaune, longueur 3'.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [PC110C5EL3](#)

Cordon de brassage, Cat 5e, 110/110, jaune, longueur 3'.



Caractéristiques

- Le logement de la fiche comprend une polarisation intégrée pour garantir une connexion correcte avec les blocs de connexion
- les tours de conducteurs inclinées séparent les conducteurs appariés et facilitent la séparation des paires et le laçage des conducteurs
- les colliers de serrage fixent le câble au cache-équerre pour faciliter la terminaison et la décharge de traction
- le gris clair ou le jaune permet de voir les conducteurs pendant et après la terminaison.

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	PC110C5EL3
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Série	Cat 5E
Températures nominales	Per TIA
Type d'article	SPEEDGAIN 110 Connecting Block System
Type de la prise ou fiche	110 Punch Down
Type de protecteur	Polycarbonate
UPC	662620835976

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
--------------------	-------

Caractéristiques électriques

Tension nominale	600V AC kV
------------------	------------

Lié au conducteur

Calibre des fils	#26-22 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifiCations
-------------------------	---

Logistique

Quantité dans l'emballage	20
---------------------------	----