

HUBBELL

Premise Wiring

Copper Solutions, Cordon de raccordement, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [PC6AB05](#)



Copper Solutions, Cordon de raccordement, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'.

Performance

- Mécanique - Résistance à la traction du câble à la fiche - 20+ lbs.
- Mécanique - Cycles d'accouplement - plus de 2000

Général

Atténuation	.1dB
Type de bateau	PVC
Numéro de catalogue	PC6AB05
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	NEXTSPEED Ascent Cordons de raccordement blindés de catégorie 6A
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	RJ45
Température nominale	Par TIA
Type	Blindé
CUP	662620204000

Dimensions

Longueur	5 pieds
Diamètre extérieur	0.218

Caractéristiques électriques

Tension Rating	300V AC kV
----------------	------------

Chef d'orchestre

Brins de conducteurs	Échoué
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	8 conducteurs
Wire Size	#24 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Composant ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Catégorie 6A• ISO 11801/60603-7-41 Composant de catégorie 6A
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	150
---------------------	-----

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM D4 CatalogPage](#)
[Spécifications - PC6AB05](#)