



Manchon de réduction rigide/IMC de 3/4 po à 1/2 po Manchon réducteur rigide/IMC

Par Raco

No de catalogue [1142](#)

Manchon réducteur rigide/IMC de 3/4 po à 1/2 po. Rigide/IMC.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	1142
Compatibilité	GRC
Conduit Type	Rigide/IMC
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de montage	Bagues
Type d'article	4D
Matériau	Acier
A peindre/à tacher	Non
CUP	050169011423

Dimensions

Dimensions	0,563 in x 1,016 in x 1,016 in
Hauteur	1 016 en
Longueur	0,563 pouce
Taille du commerce	3/4 po à 1/2 po
Poids	0,039 lb
Largeur	1 016 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
-----------------	-------------

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité minimale d'emballage	100
Quantité de palettes	48000

Documentation

[Brochures - HCC Products for Solar](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195969- 1](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Logo du produit - Conduit](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 1142](#)
[Spécifications - 1142](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-1142-SPEC-FR | REV 7/2024