



4 po. Boîte octogonale, étirée, 1-1/2 in. Profondeur, Deux 1/2 et Six 3/4 po. KO's, sol surélevé

Par Raco
No de catalogue 126

4 po. Boîte octogonale, étirée, 1-1/2 in. Profondeur, Deux 1/2 et Six 3/4 po. KO, sol surélevé.



Caractéristiques

- Construction en acier étiré avec zone de vissage au sol surélevée
- 4 po x 1-1/2 po de profondeur
- Fourni avec deux débouchures de 1/2 po et six débouchures de 3/4 po
- Tête de vis combinée Phillips/fente
- Capacité de 15,5 pouces cubes

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	126
Ventilateur de plafond	Non
Couleur	Gris
Étiré ou soudé	Dessiné
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Les Knockouts	1/2 in;3/4 in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Taille	4 dans
Type	Boîte
CUP	050169001264
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	1.563 in
Capacité cubique	15.5 cu.in
Profondeur	1.5 in
Fixation Lbs.	50 lb
Hauteur	4 dans
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.504 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
-----------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	50
Type d'emballage	Pas d'emballage
Quantité de palettes	3500

Documentation

- [Certifications - UL COC - E195978- 2](#)
- [Certifications - LEED Statement](#)
- [Certifications - NEMA OS1](#)
- [Certifications - UL COC - E195978-5](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessins de vente - 126 Customer Drawing](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - 126](#)
- [Spécifications - 126](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-126-SPEC-FR | REV 7/2024