



Passe-fil universel pour goujon métallique de 1 pouce

Par Raco

No de catalogue 1494B25

Passe-fil universel pour goujon métallique de 1 pouce



*Image représentative

Caractéristiques

- La conception universelle s'adapte à un trou standard de 1 po (1-3/8 po de diamètre) ou à diverses configurations de goujons perforés en usine. (diamètre de 1-3/8 po) ou dans diverses configurations de montants perforés en usine, éliminant ainsi la nécessité de transporter plusieurs UGS.
- Le système d'encliquetage se fixe rapidement et en toute sécurité à l'ouverture du montant métallique.
- Les œillets évitent les risques de sécurité et les réparations coûteuses en protégeant les conducteurs contre les dommages physiques.
- Le matériau plastique léger facilite l'installation
- Homologué UL et CSA pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit

Général

Numéro de catalogue	1494B25
Couleur	Jaune
CUP	050169912768

Dimensions

Taille du commerce	1 in.
--------------------	-------

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• Certifié CSA
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité minimale d'emballage	6
Quantité de palettes	432

Documentation

[Avis aux clients - Prop65_Cancer](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-1494B25-SPEC-FR | REV 7/2024