



Connecteur à compression rigide/IMC de 3/4 po, non isolé

Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé

Par Raco

No de catalogue [1803](#)



Connecteur à compression rigide/IMC de 3/4 po, non isolé.
Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé.

Général

Numéro de catalogue	1803
Conduit Type	Rigide/IMC
Type de connecteur	Compression
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de montage	Connecteurs
Matériau	Acier/fer malléable
CUP	050169018033

Dimensions

Dimensions	1.5 in x 1.297 in x 1.297 in
Hauteur	1 297 en
Longueur	1.5 in
Taille du commerce	3/4 in
Poids	0,181 lb
Largeur	1 297 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	• Homologué UL • Certifié CSA
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité minimale d'emballage	25
Quantité de palettes	8000

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195969- 1](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 1803 Customer Drawing](#)
[Logo du produit - Conduit](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 1803](#)
[Spécifications - 1803](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-1803-SPEC-FR | REV 7/2024