



1 in. Coupleur à compression rigide/IMC

Par Raco

No de catalogue [1824](#)

1 po. Coupleur à compression rigide/IMC.



Général

Numéro de catalogue	1824
Conduit Type	Rigide/IMC
Type de connecteur	Compression
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de montage	Accouplements
Matériau	Acier/fer malléable
CUP	050169018248

Dimensions

Dimensions	1,688 in x 1,609 in x 1,609 in
Hauteur	1.609 in
Longueur	1.688 in
Taille du commerce	1 dans
Poids	0,443 lb
Largeur	1.609 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	- Homologué UL - Certifié CSA
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité minimale d'emballage	5
Quantité de palettes	2400

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195969- 1](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 1824 Customer Drawing](#)
[Logo du produit - Conduit](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 1824](#)
[Spécifications - 1824](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-1824-SPEC-FR | REV 7/2024