



3 in. EMT ou Rigide/IMC Coupleur à vis fixe

Par Raco

No de catalogue [2152](#)

3 po. EMT ou rigide/IMC.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	2152
Conduit Type	EMT
Type de connecteur	Set-Screw
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de montage	Accouplements
Matériau	Acier
CUP	050169021521

Dimensions

Dimensions	4.331 in x 3.776 in x 3.776 in
Hauteur	3.776 in
Longueur	4.331 in
Taille du commerce	3 dans
Poids	1,843 lb
Largeur	3.776 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertoire UL
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	800

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195970 - 1](#)
[Certifications - UL COC - E195969- 1](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 2152-CHINA Customer Drawing](#)
[Logo du produit - Conduit](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 2152 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 2152](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-2152-SPEC-FR | REV 7/2024