



## Boîte carrée de 4 po, soudée, 2-1/8 po de profondeur, dix KO de 1/2 po et six TKO, sol surélevé Profondeur, Dix KO's 1/2 in et Six TKO's, Sol surélevé

Par Raco  
No de catalogue [232](#)

Boîte carrée de 4 po, soudée, 2-1/8 po de profondeur, dix KO de 1/2 po et six TKO, sol surélevé. Profondeur, Dix KO 1/2 po et Six TKO, Sol surélevé.



### Caractéristiques

- Homologué UL
- Capacité de 30,3 pouces cubes
- Sol surélevé
- Acceptable dans les murs coupe-feu de 2 heures

### Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	232
Étiré ou soudé	Soudé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Résistance au feu	Oui
Les Knockouts	1/2 in;1/2 - 3/4 in Combinaison (TKO)
Matériau	Acier
Type	
CUP	050169902325
Système de câblage	

### Dimensions

Profondeur réelle	2 434 en
Capacité cubique	30.3 cu.in
Profondeur	2.125 en
Hauteur	4 dans
Terrain surélevé	Oui
Poids	0,898 lb
Largeur	4 dans

### Certifications et conformité

Liste certifiée [Répertorié UL](#)

### Logistique

Quantité de cartons	25
Type d'emballage	Pas d'emballage
Quantité de palettes	1750

### Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Certifications - UL COC - E195978-5](#)  
[Certifications - LEED Statement](#)  
[Certifications - NEMA OS1](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessins de vente - 232-MEX Customer Drawing](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - RACO\\_CA-232-SPEC-EN](#)  
[Spécifications - 232](#)  
[Spécifications - 232](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
RACO\_CA-232-SPEC-FR | REV 7/2024