



Plénum de raccordement carré de 4 po, étiré, 2-1/8 po de profondeur, onze 1/2 et cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po KO's

Par Raco

No de catalogue [239](#)

Plénum de raccordement carré de 4 po, étiré, 2-1/8 po de profondeur, onze 1/2 et cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po. KO's.



Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	239
Couleur	
Étiré ou soudé	Dessiné
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Résistance au feu	Oui
Les Knockouts	1/2 in;3/4 in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	2-Gang
Type	- Plénum - Boîtier
CUP	050169002391
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.188 in
Capacité cubique	30.3 cu.in
Profondeur	2.125 en
Hauteur	4 dans
Terrain surélevé	Non
Poids	0,828 lb
Largeur	4 dans

Caractéristiques électriques

Caractéristiques de la distribution d'énergie	Classé au feu
---	---------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
-----------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	25
Type d'emballage	Pas d'emballage
Quantité de palettes	1750

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 239 Customer Drawing](#)
[Fiches de vente - Airtight Plenum Boxes](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 239](#)
[Spécifications - 239](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-239-SPEC-FR | REV 7/2024