




Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîte carrée, soudée, 2-1/8 po. de profondeur avec un KO de 1/2 po et quinze TKO, surélevés, de 8 po. KO et quinze TKO, surélevés, 8 po. Fil de cuivre toronné #12

Par Raco

No de catalogue [257F](#)



Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîte carrée, soudée, 2-1/8 po. de profondeur avec un KO de 1/2 po et quinze TKO, surélevés, de 8 po. KO et quinze TKO, surélevés, 8 po. #12 Stranded Copper Pigtail.

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	257F
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Les Knockouts	1/2 in;1/2 - 3/4 in Combinaison (TKO)
Matériau	Acier
Nombre de gangs	2-Gang
Type	Boîte
CUP	050169500088
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.188 in
Capacité cubique	42 cu.in
Profondeur	2.125 en
Hauteur	4 688 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	1.15 lb
Largeur	4 688 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
-----------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	1080

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195978- 2](#)
[Certifications - LEED Statement](#)
[Certifications - NEMA OS1](#)
[Certifications - UL COC - E195978-5](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 257F Customer Drawing](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 257F](#)
[Spécifications - 257F](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-257F-SPEC-FR | REV 7/2024