



## Connecteur à compression Raintight 1/2 po. Connecteur à compression EMT Raintight, isolé

Par Raco

No de catalogue [2912RT](#)

Connecteur à compression Raintight 1/2 po. Connecteur à compression EMT Raintight, isolé.



\*Image représentative

### Général

Numéro de catalogue	2912RT
Conduit Type	EMT
Type de connecteur	Compression
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Emplacement humide
Type de montage	Connecteurs
Type d'isolation	Isolé
Matériau	Acier
CUP	050169291290

### Dimensions

Dimensions	1.621 in x 1.05 in x 1.12 in
Hauteur	1.12 in
Longueur	1 621 en
Taille du commerce	1/2 po
Poids	0.1 lb
Largeur	1.05 in

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

### Logistique

Quantité de cartons	250
Quantité de palettes	15000

### Documentation

[Brochures - HCC Products for Solar](#)  
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Certifications - UL COC - E195970 - 2](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessins de vente - 2912RT-CHINA Customer Drawing](#)  
[Fiches de vente - Raintight Steel EMT Compression Fittings](#)  
[Logo du produit - Conduit](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 2912RT](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
RACO\_CA-2912RT-SPEC-FR | REV 7/2024