



Raccord à compression EMT 1/2 in. Coupleur à compression EMT

Par Raco

No de catalogue [2922](#)

Raccord à compression EMT 1/2 po. EMT à compression.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	2922
Conduit Type	EMT
Type de connecteur	Compression
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de montage	Accouplements
Matériau	Acier
CUP	050169029220

Dimensions

Dimensions	1,929 in x 1,004 in x 1,004 in
Hauteur	1 004 en
Longueur	1 929 en
Taille du commerce	1/2 po
Poids	0,126 lb
Largeur	1 004 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	16000

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195970 - 2](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 2922-CHINA Customer Drawing](#)
[Logo du produit - Conduit](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 2922](#)
[Spécifications - 2922](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-2922-SPEC-FR | REV 7/2024