



4 po. Boîte ronde de 4 po prévue pour le plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour les nouveaux et les anciens travaux. Profondeur, 3 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens

Par Raco

No de catalogue [294-1](#)

4 po. Boîte ronde de 4 po prévue pour le plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois raccords de 1/2 KO, pour les travaux neufs et anciens. Profondeur, 3 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens.



Général

Type de support	Travail ancien ou nouveau
Numéro de catalogue	294-1
Ventilateur de plafond	Oui
Étiré ou soudé	Dessiné
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'appareil	Plafond ; Lumière
Les Knockouts	1/2 po
Matériau	Acier
Ancien travail ou nouveau travail	<ul style="list-style-type: none">• Nouveau travail• Ancien travail
Taille	4 dans
Type	Boîte
CUP	050169902943

Dimensions

Ventilateur de plafond Lbs.	70 lb
Capacité cubique	22.3 cu.in
Profondeur	2.125 en
Fixation Lbs.	70-150 lb
Hauteur	4.25 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	1.28 lb
Largeur	4.06 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
-----------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
Type d'emballage	Boîte
Quantité de palettes	960

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 294](#)
[Dessins de vente - RACO-drawn-steel-box-infographic](#)
[Fiches de vente - RACO® Ceiling Fan Boxes](#)
[Fiches de vente - 4 in. Round, 2-1/8 in. Deep, Bracketed Ceiling Box](#)
[Manuels d'installation - Ceiling Fan Installation Instructions](#)
[Manuels d'installation - Installation Instructions for 294, 294-1 & 294XL](#)
[Modèles 3D - 294-NW3D](#)
[Modèles 3D - 294 OW3D](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 294-1](#)
[Spécifications - 294-1](#)
[Vidéo - RACO: 294 Ceiling Fan Box](#)
[Vidéo - RACO: Choosing the Correct Ceiling Fan Box](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-2941-SPEC-FR | REV 7/2024