



2-1/2 in. EMT Raintight Compression Coupling

Par Raco

No de catalogue [2950RT](#)

2-1/2 in. EMT Raintight Compression Coupling.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	2950RT
Conduit Type	EMT
Type de connecteur	Compression
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Emplacement humide
Type de montage	Accouplements
Matériau	Acier
CUP	050169501085

Dimensions

Dimensions	4,749 in x 3,44 in x 3,62 in
Hauteur	3.62 in
Longueur	4 749 en
Taille du commerce	2-1/2 in
Poids	1,769 lb
Largeur	3.44 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	576

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC - E195970 - 2](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 2950RT-CHINA Customer Drawing](#)
[Fiches de vente - Raintight Steel EMT Compression Fittings](#)
[Logo du produit - Conduit](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 2950RT](#)
[Spécifications - 2950RT](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-2950RT-SPEC-FR | REV 7/2024