



## 3 in. Connecteur Flex Squeeze, isolé

Par Raco

No de catalogue [3212](#)

3 po. Flex Squeeze Connector, isolé.



### Caractéristiques

- La construction entièrement malléable assure la protection mécanique du chemin de fer.
- Zingage électrolytique pour une meilleure protection contre la corrosion
- Les raccords munis d'un code-barres UPC sont emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène avec un code-barres UPC-A préimprimé et dans des cartons à déchirure pré-encochés pour une présentation attrayante.
- Autres tailles disponibles

### Général

Numéro de catalogue	3212
Conduit Type	Flexible Metal Conduit
Type de connecteur	Presser
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de montage	Connecteurs
Type d'isolation	Isolé
Matériau	Fer malléable
CUP	050169032121

### Dimensions

Dimensions	8.969 in x 5.063 in x 6.54 in
Hauteur	6.54 in
Longueur	8.969 en
Taille du commerce	3 dans
Poids	5.58 lb
Largeur	5 063 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
-----------------	-------------

### Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	224

### Documentation

[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Logo du produit - MC\\_BX\\_CONDUIT LOGO](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 3212](#)  
[Spécifications - 3212](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
RACO\_CA-3212-SPEC-FR | REV 7/2024