



Connecteur étanche à 90 degrés de 1 po, non isolé

Par Raco

No de catalogue [3424](#)



Connecteur étanche à 90 degrés de 1 po, non isolé.

*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	3424
Conduit Type	Étanchéité aux liquides
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Lieu humide
Type de montage	Connecteurs
Type d'isolation	Non isolée
Matériau	Acier/fer malléable
CUP	050169034248

Dimensions

Dimensions	3,25 in x 1,719 in x 2,9 in
Hauteur	2.9 in
Longueur	3.25 in
Taille du commerce	1 dans
Poids	0,585 lb
Largeur	1.719 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• Certifié CSA
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, division 2• Classe II, divisions 1 et 2• Classe III, divisions 1 et 2
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité minimale d'emballage	10
Quantité de palettes	3150

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 3424 Customer Drawing](#)
[Logo du produit - LT COND](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 3424](#)
[Spécifications - 3424](#)
[Vidéo - RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-3424-SPEC-FR | REV 7/2024