



Connecteur droit étanche 1-1/4 in. Connecteur droit étanche, isolé avec cosse de terre

Par Raco

No de catalogue [3515-3](#)

Connecteur droit étanche de 1-1/4 po. Connecteur droit étanche, isolé avec cosse de mise à la terre.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	3515-3
Conduit Type	Étanchéité aux liquides
Type de connecteur	Mise à la terre
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Emplacement humide
Type de montage	Connecteurs
Type d'isolation	Isolé
Matériau	Acier/fer malléable
CUP	050169351536

Dimensions

Dimensions	1,875 in x 2,188 in x 2,188 in
Hauteur	2.188 in
Longueur	1 875 en
Taille du commerce	1-1/4 in
Poids	0,688 lb
Largeur	2.188 in

Caractéristiques électriques

Capacité du fil de mise à la terre Maximum	#4 STR
Capacité du fil de mise à la terre Minimum	#14 SOL

Certifications et conformité

Liste certifiée	- Homologué UL - Certifié CSA
Cote(s) de dangerosité	- Classe I, division 2 - Classe II, divisions 1 et 2 - Classe III, divisions 1 et 2
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité minimale d'emballage	10
Quantité de palettes	2940

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - UL COC-E195975-4](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 35153 Customer Drawing](#)
[Logo du produit - LT COND](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 3515-3](#)
[Spécifications - 3515-3](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-35153-SPEC-FR | REV 7/2024