



Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 3-1/2 po de profondeur, sept 1/2 po. Profondeur, Sept colliers de 1/2 po. KO et pinces NMSC, oreilles de plâtre, entraînement par vis de terre

Par Raco

No de catalogue 601G

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 3-1/2 po de profondeur, sept 1/2 po. Profondeur, Sept colliers de 1/2 po. KO et pinces NMSC, oreilles de plâtre, entraînement par vis de terre.



Caractéristiques

- 3 po x 2 po, 3-1/2 po de profondeur
- Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
- Des pinces en L sont fournies pour les câbles sous gaine non métallique (NMSC)
- Fournis avec sept débouchures de 1/2 po
- Comprend des oreilles de plâtre pour les applications " coupées " ou " à l'ancienne "
- Entraînement par vis de terre
- Capacité de 18 po cu
- Accepté pour une utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Catalog Number	601G
Couleur	Gris
Câbles d'extrémités	4
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Steel
Montage multiplex possible	Yes
Nombre d'unités multiplex	1-Gang
Oreilles de blocage	Yes
Ouvertures défonçables	1/2 in
Résistance au feu	Yes
Système de câblage	Nonmetallic Sheathed Cable
Type	<ul style="list-style-type: none">• Switch Box• Box
Type de support	No Bracket
UPC	050169506011

Dimensions

Capacité en pieds cubes	18 cu.in
Hauteur	4.219 in
Largeur	2 in
Poids	0.778 lb
Profondeur	3.5 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations	Fire Rated
---	------------

Certifications et conformité

Enregistré pour certification	cULus Listed
-------------------------------	--------------

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	2000
Quantité dans l'emballage	25
Type d'emballage	No Packaging

Documentation

[Catalogs - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[SDS - HCC SDS](#)
[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)



Une marque Hubbell